

3M Science.
Applied to Life.™

**3M™ 使い捨て式防じんマスク
8955J-DS2、2本しめひも式／
8955JH-DS2、フック式**

新発売



新発売

3M™ 使い捨て式防じんマスク 8955J-DS2 (2本しめひも式)

3M™ 使い捨て式防じんマスク 8955JH-DS2 (フック式)

速乾性のある薄いフェイスシールが快適な着け心地をサポート！
汗がベタつきにくく、さらっとした装着感をご提供いたします。



※実際の製品には
国家検定番号が記載されています。



マスクを折りたたんで
携帯も可能です。

高い伸縮性

良く伸びるしめひもを使っているため、
頭や顔への圧迫感が少ないです。
アジャスター付きで長さが自由に調節可能です。

ヘッドバンドタイプ(8955J)

フックタイプ(8955JH)もあります。
ヘルメット着用時の着脱も簡単です。



フックタイプ(8955JH)


メタルフリー

金属を使用していないため、廃棄が楽です。

のれん型排気弁を採用

マスク内部の熱がこもりにくく
呼吸しやすいです。

裏側



フェイスシール

伸縮性の高いフェイスシールが
顔にフィットし、漏れを防ぎます。

立体構造


立体構造が顔にフィットし、
高い装着感を得られます。

製品番号	国家検定番号	粒子捕集効率		吸気抵抗		排気抵抗		重量		使用限度時間
		性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能
8955J-DS2	TM748号	95.0%以上	99.8%	70Pa以下	40Pa	70Pa以下	29Pa	20g以下	16.1g	13時間
8955JH-DS2	TM748号	95.0%以上	99.8%	70Pa以下	40Pa	70Pa以下	29Pa	20g以下	16.5g	13時間

高い速乾性!

2層構造の薄いフェイスシールが
快適な着け心地をサポート!


- 汗などを素早く吸収し、ベタつきにくく、さらっとした装着感です。
- お昼休みなど休憩後にマスクを着け直しても、さらっとした装着感があります。



水分を素早く
吸収し、放出。

※色の濃い部分：
水分が素早く吸収
されている様子が
分かります。

従来製品と比較し30%早く汗などを乾かします



従来製品
(セルロース/ポリエチレン)

本製品
(ポリエステル/ポリウレタン)

※試験条件：マスクのフェイスシール部分に1gの水滴を垂らし、完全に乾燥するまでの時間を計測。

高いフィット性能!


伸縮性の高いフェイスシールが顔にフィットし、
高い密着感が得られます。

- 伸縮性の高いフェイスシールと大きめカップの立体構造が顔を包み込み、様々な動作に対してズレることなく高いフィットを維持します。
- アジャスターでしめひもの長さを調節でき、高い密着性が得られます。
- よく伸びるしめひもを使用しているため、しっかりフィットしていても顎や顔への圧迫感が少ないです。




呼吸がしやすい!

- 3M独自の“のれん型排気弁”が呼吸を楽に、さらにこもりやすいマスク内部の熱気やムレをマスクの外に排出します。




のれん型排気弁

排気弁なし



温度が高い

排気弁あり



温度が低い


しめひもの調整方法



1 しめひもがアジャスターに固定されていることを確認します。



2 しめひもの短い方を外側のアジャスターから外します。



3 しめひもを適切な長さに調整します。



4 調整後、外側のアジャスターに入れて固定します。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/ohesd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
OHS-4015-A(082001) IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)